


品番：EA761DT-17B

品名：3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 06:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

型番	KL-M7	メーカー	カシオ (CASIO)
テープ幅	3.5 mm・6mm・9mm・12mm・18mm・24mm	対応テープ	EA761DR・DSシリーズ (幅: 3.5~24mmネームランドテープ)
最大印刷可能幅	12mm (18/24mm幅テープ使用時)	最大印字行数	6行 (18/24mm幅テープ使用時)
サイズ	202(W)×216(D)×64.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです。	重量	約750g (電池を除く)
電源	ACアダプター または単3形アルカリ乾電池 / 充電式 ニッケル水素電池×8本 (電池消耗目安: 約2巻分) ※標準印刷条件で印刷した場合	付属品	ACアダプター、テープカートリッジ お 試し用9mm幅1本
入力	キーボード	書体	漢字3、かな8、英数12
カッター	ハーフカット機能つきオートカッター	印字密度	200dpi
液晶表示サイズ(文字数)	8桁×4行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)	液晶サイズ	128×64ドット

<ラベル作成>

縦横同時印刷、連番印刷(※3.5mm幅テープには対応していません)、連続印刷、テープ長さダイレクト設定

<表現力>

・絵文字・記号: 1243種 ※ギリシャ文字・ロシア文字を含む

- ・フレーム:75種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
- ・フォーマット:96種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
- ・デザインロゴ:100種類

〈その他〉

- ・文字体:標準 / 太字 / 白抜 / 影付 / 立体
- ・内蔵文字種:5640文字
- ・内蔵辞書数:約88000
- ・最大登録文字数:127×10
- ・1データ最大入力文字数:127
- ・余白設定:あり

充実の基本機能を備えたスタンダードモデルのラベルライターです。

【デザインロゴ】

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。

【テープ長さダイレクト設定】

よく作成するラベルの長さを簡単設定、長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。

※1mm単位で長さを調整することもできます。

【ハーフカット機能付きオートカッター】

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネルーブ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.