

品番：EA761DT-26

品名：6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/22 17:15現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1898ページ			



テープ先頭の無駄な余白やカートリッジのプラスチックごみを削減
キーボード型体のラベルライター
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、18mm幅テープまで対応

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	EC-K10
テープ幅	6・9・12・18mm	最大印刷可能幅	16mm(18mm幅テープ使用時)
記号、絵文字	1543種類 ※ギリシャ文字・ロシア文字を含む	フレーム	65種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット	59種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む	サイズ	200(W)×219(D)×70(H)mm ※高さは足を含んだサイズです
重量	約930g	付属品	ACアダプター、18mm幅テープ（白・半透明）×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター
対応テープ	EA761DR-501～534 (Latecoテープ幅6～18mm)	最大印字行数	8行(18mm幅テープ使用時)

印字密度	200dpi	入力方法	QWERTY配列キーボード 入力:ローマ字
書体	漢字3/かな8/英数12	カッター	ハーフカット機能つきオートカッター
電源	ACアダプター(付属)	変換:ATOK	搭載
印字速度2倍	対応	縦横同時印刷	あり
連番印刷	あり	連続印刷	あり
テープ長さダイレクト設定	あり	コピー/ペースト	あり
文字体	標準/太字/白抜/影付/立体/斜め文字	1データ最大入力文字数	255
液晶表示サイズ	8桁×4行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)	液晶サイズ	128×64ドット

ファイルの長さに合わせて背ラベルや表ラベルを作れます。
テープにのみ切り込みを入れることで、台紙からはがしやすくするハーフカット機能を搭載。
フォーマットを選ぶだけで、使い慣れた市販のインデックスラベルやインデックスカードのラベルタイトルが簡単に作れます。
縦書き・横書き混在のラベルなど、多彩なレイアウトに対応します。
テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減
巻き戻し機構を採用し、印刷のはじめに必ず出てしまっていた余白を最小3mmに抑えることができました。
強粘着でしっかり貼れて、はがす時に糊が残りにくい新開発の糊を使用。糊残りしにくいので、ファイル※の再利用もできます。 ※紙製ファイルを除く。
ファイルラベル ファイルの長さに合わせて背ラベルや表ラベルを作れます。縦書き・横書き混在のラベルなど、多彩なレイアウトに対応。
インデックスラベル&インデックスカード フォーマットを選ぶだけで、使い慣れた市販のインデックスラベルやインデックスカードのラベルタイトルが簡単に作れます。
ラミネートフィルムにより、擦れ、汚れなどに対する耐久性に優れています。
ラテコテープは感熱という特性上、日光・蛍光灯・LEDなどの光に当たり続けると退色・変色する場合がございます。テープを貼った物やテープ自体の保管場所にはご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.