

品番：EA761EC-12

品名：6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート)



販売価格	49,600円(税抜) / 54,560円(税込)		
カタログ価格	49,600円(税抜) / 54,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1845ページ		



オフィスで、工場で、作業現場で大活躍。PC接続専用簡単ラベルプリンタ!!

#### 仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	PM-3600
商品名	ピーポップ	テープ幅	6・9・12・18・24・36mmまで
サイズ	118(W)×192(D)×146(H)mm	重量	1.48kg(テープカセット・ケーブル未装着時)
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	最大63.6W以下
印刷方式	熱転写方式	印刷解像度	高速モード:360dpi×180dpi 標準印刷:360dpi×360dpi 高解像度モード:360dpi×720dpi 品質優先モード:360dpi×360dpi
ラミネート速度	高速モード:80mm/秒 標準印刷:60mm/秒 高解像度モード:30mm/秒 品質優先モード:30mm/秒	使用環境	温度:10~35℃ 湿度:20~80% 結露なきこと
対応OS	Windows 11/10	インターフェース	USB(Ver2.0 フルスピード) シリアル(シリアルケーブル変換アダプターを使用することで、RS-232Cに変換)
付属品	CD-ROM、消耗品カタログ、取説、USBケーブル、シリアル交換ケーブル、ACアダプタ、36mmラミネートテープ	適合テープ	EA761ED-1、EA761ED-11、EA761ED-21~27、EA761ED-41~48、EA761ED-61~364

(EA761ED-361)

プリントと同時にラミネート加工!

水・油・コスレに強く、文字が消えにくい。

自動フル・自動ハーフカッター付

通常テープの1.5倍の粘着力。高品質なラベルがさまざまな場面で活躍します。

オフィスで、工場で、作業現場で大活躍

耐久性に優れたラベルをカンタンに作成できます

オリジナルラベルも、カンタンに美しく!

バーコード13種、2次元コード・カスタマーバーコード対応

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.