

品番：EA761GA-101

品名：12桁 計算機



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/24 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1841ページ		

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	MW-12GT
桁数	12桁	サイズ	103(W)×145(D)×30.7(H)mm
電源	太陽電池+CR2032×1個	重量	110g
液晶ディスプレイ	計算状態表示、3桁位取り表示	計算機能	四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツェロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)	キーの特徴	プラスチックキー、凹凸キー
電池寿命	約7年(1日1時間使用時)	メモリー	メモリー数 1、独立メモリー(M+, M-, MRCキー方式)

税計算、時間計算、3桁位取機能

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。

『勤務時間計算』、『時給計算』等に便利です。

早打ち対応

卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。

? マルチ%

? √ (平方根)

表示数値の平方根を求めるのに使います

? 四則定数計算

? 概数計算

? 桁下げ(シフト)

入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。

? +/-(サインチェンジ)

正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。

? キーロールオーバー機能(早打ち対応)

次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

? ツーゼロキー

大きな桁の計算がスピーディーにできます。

? 3桁位取機能

? 特大表示

表示&文字サイズともに大きく表示

? 傾斜表示

表示が見やすく傾斜しています。

? プラスチックキー

? オートパワーオフ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.