

品番 : EA761GA-122B

品名 : 12桁 計算機(検算機能付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,200円(税抜)／13,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,200円(税抜)／13,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/18 15:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1893ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|--------------|--|
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | JS-20WKASRN |
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 107×174.5×24.2 |
| 電源 | 太陽電池+CR2025×1個(付属) | 重量 | 210g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 | 計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | キーの機能 | 早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
| キーの特徴 | 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー | メモリー | メモリーナンバー 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MR, MCキー方式) |
| 表示設定 | 小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) | カラー | シルバー |

チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能

表示&文字サイズともに特大表示

キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」

表示&文字サイズともに特大表示

タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。

本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。

ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。

打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能

検算機能付：同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると”ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると”ピッピッ”と音が鳴り、”OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。

傾斜表示

検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化！早打ちへの対応が向上しました。

一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。

優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。

正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー：

入力時、キーから指を離す前にキーを押しあげても、次の次のキーまでしっかり認識。

打ちやすさを追求したキー形状：

人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。

左右どちらでも打ちやすいキー配列：

長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。

周りを気にせず業務に集中できるサイレントタッチキー：

タッチ音が気にならない静音設計。テレワークやデスクワークに最適。

抜群のタッチ感と数字が消えない2色成型樹脂キー：

本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。

さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。（一部キーを除く）

すべりを抑えて打ちやすい大型ストッパー：

本体裏面に大型ストッパーを4個採用。

操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.