

品番：EA761GA-22

品名：12桁 パーソナル計算機(パールブルー)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/27 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1893ページ		



仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	MW-C20C-LB-N
桁数	12桁	サイズ(W×D×H)mm	105×149.5×22.8
電源	太陽電池+LR54×1個(付属)	重量	110g
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	基本計算	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算
電池寿命	約3年(1日1時間使用時)	キーの特徴	プラスチックキー フラットキー
キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)	メモリー	メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MRCキー方式)
カラー	パールブルー		

<税計算>

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

<時間計算>

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。

<ツーウェイパワー>

従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

<計算状態表示>

四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。

カラフル電卓

ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ! (携帯性と操作性を両立)

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。

丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。

親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。

キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。

傾斜表示 (内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)

グッドデザイン賞受賞

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.