

品番：EA761GC-33S

品名：158.5x102.0x18.4mm 電子辞書



販売価格	33,800円(税抜)／ 37,180円(税込)		
カタログ価格	33,800円(税抜)／37,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/15 18:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	XD-SA6500BK
電源	単3電池×2本(付属)	サイズ	158.5(W)×102(D)×18.4(H)mm
重量	295g	液晶画面	5.7型タッチパネル (5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
コンテンツ数	160コンテンツ収録	収録コンテンツ	国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習、生活・実用系
文字入力方式	・キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力	主な機能	カラー液晶 クイックパレット付きパネル 選べる5段階文字サイズ メニューの文字サイズ切替対応 教科書体ズーム アイコン方式メニュー表示 レイアウト切り替え機能 すぐ出るプレビュー ミニ辞書 ジャンプサーチ(例文/成句検索対応) 複数辞書検索 / 便利な検索 国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索 例文/成句検索機能(センタリング表示対応) スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ ブランクワードサーチ 日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ

			日本語で英語例文検索 履歴機能(ヒストリーサーチ) 画面分割検索機能(さらに検索) 部首読み/部首内画数検索 図から検索 手書き入力 / ソフトキーボード入力 EX-VOICE機能 動画再生 マイク機能 スクロール(フリック対応) ガイド(凡例)機能 辞書登録機能(ホーム) 学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード) コンテンツプラス機能 カレンダー&時計機能 電卓機能(12桁) 開閉電源ON/OFF機能 オートパワーオフ レジューム機能 充電式エネルギー対応 ブルーライトカット機能 無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
電池寿命	単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合: 約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)	本体メモリー容量	約10GB(※収録されているコンテンツを含みます。)
カラー	ブラック	付属品	タッチペン1本
毎日の生活や趣味にも役立つ160コンテンツ収録			
入力しやすい50音キーボード			
直接的なタッチ操作が可能です。			
日本語音声、英単語音声			
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツと、基礎的な英語学習に最適なコンテンツを収録			
文字が見やすく、大きなキー。さらにキーボードが50音で配列されているので、キーボード入力の操作がかんたんです。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.