

品番：EA761GD-16E

品名：10桁 関数電卓



販売価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜)／10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/04/30 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1895ページ		



仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	FX-JP900CW-N
仮数	10桁	サイズ(W×D×H)mm	77×162×10.7
メモリー	9	電源	太陽電池+LR44×1個(付属)
重量	95g(電池含む)	液晶ディスプレイ	3桁区切り表示 高精細日本語表示 数学自然表示 書式通り入力方式 アイコンメニュー 高精細フルドット液晶 4諧調表示
キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー) 負符号(－) 電源オフ機能	付属品	ハードカバー
700関数機能以上			
数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。			
工学・情報・統計、物理・化学、電気工学、機械工学、建築・土木、数学、工業、経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。			
土地家屋調査士試験対応			
日本語表示対応			
簡単操作のセンターカーソルキー			

パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。

書式通り入力方式

教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

指数表示指定

循環小数表示

循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。

エンジニアリング・シンボル表記

高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.