

品番：EA761GD-21B

品名：10桁 関数電卓



販売価格	2,630円(税抜)／2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜)／2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫：13（2025/05/15 19:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1894ページ		



関数・機能数

199

$$\sqrt{5} \times (\sqrt{3} - \sqrt{2})$$
$$0.710705686$$

〔2行表示〕式と答えを同時に表示

計算式と答えを同時に表示できるので、キー入力内容の確認・修正ができます。

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	FX-290A
桁数	10桁	サイズ	77(W)×161.5(D)×11.1(H)mm
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	重量	95g
液晶ディスプレイ	3桁区切り表示 S-VPAM 書式通り入力方式 2行表示	基本計算	四則計算 カッコ計算 分数計算 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 π の入力 無理数($\sqrt{\quad}$)計算 数値丸め機能
応用計算	マルチステートメント機能(:) 連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能	高機能計算	超越数:eの入力
基本関数機能	2乗計算 3乗計算 べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算	理化学関連機能	単位換算(108)

	逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 座標変換 (Pol, Rec) 順列・組合せ計算 乱数発生機能 乱数発生機能 (整数の乱数)		
統計データ	統計データ編集機能 (データ呼出・編集)	統計計算	1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算
表示設定	小数点以下桁数設定 (Fix) 有効桁数設定 (Sci) 指数表示範囲設定 (Norm) ENG変換機能 分数・小数変換機能 (分数キー)	メモリー	メモリー数: 9 変数メモリー: 9 (A, B, C, D, E, F, X, Y, M) 独立メモリー (M、M+、M-キー方式) アンサーメモリー (Ans.) メモリー保護機能 Reset機能
電池寿命	約3年 (1日1時間使用時)	キーの特徴	プラスチックキー
キーの機能	早打ち機能 (2キーロールオーバー) 負符号 (-) 電源オフ機能		
199関数			
2行表示のスタンダード関数電卓。			
基本的な関数計算、統計計算機能を搭載。			
分数計算、標準偏差、時間計算 (60進・10進)、統計計算 (1変数、2変数)、マルチプレイ機能			
計算式と答えを同時に表示できるので、キー入力内容の確認・修正ができます。			
土地家屋調査士試験対応			
ハードケース付			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.