品番：EA761HD-21

品名：AC100V/ 700W/A3 ラミネーター



販売価格	19,650円（税抜）／ 21,615円（税込）		
カタログ価格	19,650円（税抜）／21,615円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 00:59現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	LFA342S
サイズ	トレー付きの場合：幅約560×奥行約430×高さ約135mm トレー無しの場合：幅約560×奥行約185×高さ約135mm	重量	約7.1kg
材質	ポリカーボネート、ABS樹脂、スチロール樹脂	付属品	ラミネートフィルムA3サイズ×3枚、キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚
対応フィルム厚	100～150μ	対応フィルムサイズ	A3ワイド
最大ラミネート幅	335mm	最大ラミネート厚	0.6mm
ウォームアップ時間	6分	ラミネート速度	A4サイズ約30秒（50HZ）
設定温度	約100～約170℃	消費電力	700W
コード長さ	約1.2m		

待機時間が短く仕上がりのきれいな4本ローラータイプのラミネーターです。ローラー間にワイヤーを装備しているのでフィルムの巻き込みを防止します。

電源を入れて60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。

大型板状レアトレー付でラミネート後の反りを防ぎます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.