

品番：EA761HD-22

品名：AC100V/580W/A3 ラミネーター



販売価格	15,800円(税抜)／ 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/18 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1976ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LFA34AR
仕様(最大)	A3	最大ラミネート幅	320mm
最大ラミネート厚	0.6mm	ウォームアップ時間	2分 ※モード1、25℃環境の場合。※時間は季節、室温によって数分前後します
ラミネート速度	320mm/分 (50Hz)、380mm/分 (60Hz)	電源	100V (50/60Hz)
消費電力	580W	サイズ(W×D×H)mm	519×155×113
コード長	約1.5m	適用フィルム厚	150 μまで
重量	3.5kg	材質	ABS樹脂、スチール
付属品	キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚		

4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。

用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。

紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。

切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.