

品番：EA761HD-24

品名：AC100V/1320W/A3 ラミネーター



販売価格	13,300円(税抜)／ 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/22 05:23現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HSL-A32
ウォームアップ時間	35秒	ラミネート速度	410mm/分 (50Hz)、500mm/分 (60Hz)
電源	AC100V (50/60Hz)	消費電力	1320W
サイズ	498 (W) × 165 (D) × 80 (H) mm	重量	2.3kg
仕様(最大)	A3	幅	320mm
厚	0.6mm		
2本ローラー			
30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付			
高速起動で使いたいときにすぐ使える。			

代替品

	品番	EA761HD-24A
	コメント	75μmフィルムに対応/A3まで



品番 EA761HD-11A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.