品番：EA761HD-24A

品名：AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ﾛｰﾗｰ)

販売価格	16,600円（税抜）／ 18,260円（税込）			
カタログ価格	16,600円（税抜）／18,260円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/06/07 17:25現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1976ページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS　OHYAMA）	型番	HSL-A322-W
ウォームアップ時間	約35秒	ラミネート速度	410mm／分（50Hz）、500mm／分（60Hz）
電源	AC100V（50/60Hz）	消費電力	1320W
サイズ	490(W)×154(D)×80(H)mm	重量	2.4kg
仕様(最大)	A3	最大ラミネート幅	320mm
最大ラミネート厚	0.6mm（フィルムと原稿を合わせた厚み）	対応フィルム厚	75μm（薄物・厚物）100μm（薄物・厚物）150μm（薄物）
付属品	ワイヤートレー（2個）、キャリアシート（1枚）、クリーニングペーパー（1枚）		

2本ローラー

30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付

高速起動で使いたいときにすぐ使える。

ウォームアップ時間35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。

75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。

待ち時間が従来品に比べ約1/3と大幅に短縮、待ち時間が短いので、すぐラミネートできます。

シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも馴染みます。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.