

品番 : EA761HD-41C

品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 47,600円(税抜) / 52,360円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 47,600円(税抜) / 52,360円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/13 03:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1936ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                        |           |                    |
|---------|------------------------|-----------|--------------------|
| メーカー    | アコ・ブランズ・ジャパン           | 型番        | GLMA3401JF-2B      |
| サイズ     | 536(W)×179(D)×103(H)mm | 電源        | AC100V(50Hz/60Hz)  |
| 消費電力    | 1400W                  | ローラ-本数    | 4本                 |
| 最大ラミネート | 幅:320mm<br>厚:0.6mm     | 対応フィルム厚   | 75~150μm           |
| 加工サイズ   | A3<br>(A3ノビは対応していません)  | ウォームアップ時間 | 約60秒               |
| 加工温度    | 115~150℃               | ラミネート速度   | 600mm/分(50Hz/60Hz) |
| 加熱方式    | 外部加熱方式                 | 重量        | 3.7kg              |

一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現

よれや波打ちが起こりづらい、巻き込み防止構造搭載

・オートシャットオフ機能付き(約15分後)  
電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

