

品番 : EA761HD-52B

品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター



販売価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜) / 61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高性能A4最速「9秒」で美しい仕上がり

#### 仕様

メーカー	アスカ (Asmix)	型番	L620A3
最大書類サイズ	A3	最大ラミネート幅	307mm (3サイズ対応)
最大ラミネート厚	1.0mm (フィルムの厚さ含む)	適用フィルム厚	75・100・150・250 $\mu$ m
ウォームアップ時間	約60秒 (周囲の温度によって異なります)	ラミネート速度	33.3mm/秒 (A4サイズ1枚あたり約9秒)
消費電力	1400W 50/60Hz	使用電源	AC100V 50/60Hz
サイズ	522×363×128mm	重量	4.3kg
機能	<ul style="list-style-type: none"><li>・マイコン式温度速度コントロール</li><li>・ラミネート厚センサー</li><li>・ジャムセンサー</li><li>・オートパワーオフ機能</li><li>・フィルム挿入防止機能</li><li>・液晶表示画面</li><li>・電源/レディ/逆転ランプ</li><li>・フィルム余白ブザー</li><li>・レディブザー</li></ul>	材質	ABS

最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.