

品番：EA761HD-53B

品名：AC100V/1200W/A3 ラミネーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,000円(税抜) / 39,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,000円(税抜) / 39,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/25 06:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター

仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|
| メーカー | アコ・プランズ・ジャパン | 型番 | GLMM360CA |
| 最大書類サイズ | A3 | 最大ラミネート幅 | 330mm |
| 最大ラミネート厚 | 0.8mm | 対応フィルム厚 | 75~150 μ m |
| ウォームアップ時間 | 約60秒 | ラミネート速度 | 1000mm/分(50Hz/60Hz) |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 1200W |
| サイズ | 515(W)×179(D)×115(H)mm | 重量 | 4.4kg |
| 加工温度 | 常温(コールド)~140℃(50Hz/60Hz) | 加工速度 | 1000mm/分(50Hz/60Hz) |
| ローラー本数 | 6本 | 加熱方式 | 外部加熱方式 |

クリーニングすることで故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.