


品番：EA761LC-25

品名：1200x 900mm 予定表ボード



販売価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜) / 34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1849ページ		



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	51215
サイズ(W×H)mm	1200×900	厚さ	17mm
板面有効サイズ	1180×880mm	トレイ奥行	50.5mm
罫線色	黒	材質	スチール、ABS樹脂フレーム
重量	3.2kg	付属品	マーカー(赤・黒各1本)、イレーザ付

縦書き

軽量壁掛けタイプ

手が汚れず、鮮明に書けるマーカー専用の板面です。

マグネットを使用してパネル面に掲示が可能です。

板面は、鋼板に複合コート塗料で焼付塗装した特殊鋼板を使用しています。

表面硬度は、鉛筆硬度で6H～9H。複合コート塗装処理によって優れた書き味と耐久性を実現した、コストパフォーマンスの高い板面です。

グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。

廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.