

品番：EA761LF-62

品名：1800x910mm コピーボード(フ リンター付)



販売価格	210,000円(税抜)／ 231,000円(税込)		
カタログ価格	210,000円(税抜)／231,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/08 02:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

電源	AC100V(50/60Hz)		
薄型タイプ			
ボードは片手で軽くスクロールできます。			
材質	表面材:PET 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ 脚部:スチール キャスター:ナイロン	付属品	マーカー赤黒青緑各1本、板消し(替スポンジ2個付)、ACアダプター(2.5m)、USBケーブル
ネットワーク保存やUSB保存に加え、ネットワークプリンター印刷(BMLinks対応)などシーンに合わせた出力方法を選択できます。			
ボード面マグネット対応、消し忘れ防止機能付			
プリンタ仕様	・用紙サイズ:A4 ・カラー/モノクロ切り替え可能 ・解像度:300dpi ・印刷枚数:1～10枚	スクリーンサイズ	1800(W)×910(H)mm
全体サイズ	1980×675×1647～1847mm	重量	35.5kg
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

カラープリンター付
グリーン購入適合商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.