品番: EA761LM-115

品名: 2314x2150mm スクリーン(スプリング巻き上げ式)



販売価格	130,000円(税抜) / 143,000円(税込)				
カタログ価 格	130,000円(税抜)/143,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 11:36現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					



## 仕様

規格	103型	スクリーンサイズ(W×H) mm	2314×2150
重量(kg)	11.8	外形サイズ	ブラケット無し:2451(W)×108(D) ×2317(H)mm ブラケット使用時:2451(W)×126(D) ×2336(H)mm
付属品	アルミフック棒×1、取付ねじセット×1 (十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディ ングブラケット×2	取付方法	天吊(ブラケット)
材質	ケース・ローラー:アルミ ブラケット:スチール サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂	映写可能最大インチ数	NTSC(4:3):112インチ HD(16:9):103インチ WXGA(16:10):106インチ
停止方式	ボールストップ	ブレーキ方式	ソフトワインド

マスクが無いアスペクトフリースクリーン

ボールストップ機構採用でスクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ

ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和

設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン

ワンタッチで固定できるレバーロック式

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.