

品番：EA761LM-121

品名：1428x1014mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)



販売価格	65,600円(税抜)／ 72,160円(税込)		
カタログ価格	65,600円(税抜)／72,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/23 20:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1904ページ		

仕様

規格	63型	スクリーンサイズ(W×H) mm	1428×1014
重量(kg)	7.5	外形サイズ	1558(W)×410(D)×1920(H)mm
材質	ケース:アルミ 生地:PVC、PET		
スクリーンの生地面積を一杯に投写面として利用可能。 ※実用投写範囲とは若干異なります。			
フロアスタンド型として最大の投写面積を確保。			
ケースとスクリーンが一体となった、軽く、持ち運びが簡単なモバイルタイプ。			
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。			
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。			
高さ調整は無段階設定が可能なスリーブ・ロック方式。			
各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。			
床置き式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.