

品番 : EA761LM-132A

品名 : 2444x2400mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)



販売価格	157,800円(税抜)／173,580円(税込)		
カタログ価格	157,800円(税抜)／173,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1852ページ		



#### 仕様

規格	83型	スクリーンサイズ(W×H) mm	1871×2245
重量(kg)	11.0	サイズ(W×D×H)mm	2444×410×2400
全高	2400mm	脚部回転時奥行	410mm
材質	ケース:アルミ 生地:PVC	付属品	取扱説明書×1
ケース色	黒	対応生地	WV102
映写可能最大型数	HDタイプ(16:9)=83型 WXGAタイプ(16:10)=85型 NTSCタイプ(4:3)=90型		

床置き式

超短焦点プロジェクター対応

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。

生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用

※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください。

各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。

平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なモバイルスクリーン。

黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。

施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。

幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。

国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。

#### サイドテンション機構

生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。

#### オリジナル素材のタブ

伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。

#### トップバーの強化

弊社従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。

#### サイドテンション専用生地の採用

サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。

#### RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.