

品番 : EA761LM-133

品名 : 2314x2245mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)



販売価格	215,000円(税抜) / 236,500円(税込)		
カタログ価格	215,000円(税抜) / 236,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1852ページ		



仕様

規格	103型	スクリーンサイズ(W×H) mm	2314×2245
重量(kg)	14.2	外形サイズ	収納時:2847(W)×125(D)×110(H) mm 展開時:2847(W)×610(D)×2400 (H)mm
全高	2400mm	脚部回転時奥行	610mm
材質	ケース:アルミ 生地:PVC	外観色	ブラック(日塗工N-10相当)
取付方法	床置き立ち上げ式	スクリーン生地	ホワイト(WV103)防炎品
映写可能最大型数	HDタイプ(16:9)=103型 WXGAタイプ(16:10)=106型 NTSCタイプ(4:3)=112型	付属品	取扱説明書×1

平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。

黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。

黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。

施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。

幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。

<p>生地がしっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用 ※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください。</p>
<p>サイドテンション機構 生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。</p>
<p>トッパーの強化 弊社従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。</p>
<p>オリジナル素材のタブ 伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。</p>
<p>サイドテンション専用生地の採用 サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防災性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。</p>
<p>各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.