

品番：EA761MA

品名：110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)



販売価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
カタログ価格	36,500円(税抜) / 40,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1841ページ		



¥12,345,678※



【印字最大8桁】ベストセラーの電子チェックライター。シンプルな操作性でコンパクト

#### 仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	EC-310
最大印字桁数(金額)	8桁	最大印字奥行	48mm
インキング	インクロール方式	電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	25W	重量	1.26kg
機能	印字、リピート印字、クリアキーによる 入力訂正	印字方式	シリアル印字
サイズ	110(W)×230(D)×95(H)mm	印字スピード	6秒(フル桁印字時)
付属品	インクロール(R-50)×1個		

入力も発行も指1本でOK!どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。

「¥、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。

入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。

同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。

高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。

- 自動紙押さえ機構
- 自動紙送り機構

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.