

品番 : EA761XB-112C

品名 : AC100V 照明灯/LED(クリップ式)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/01 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	CLLE09D15WH
明るさ	約200lm	クリップくわえ幅	約30mm(平行時)
電源	AC100V-240V	電球	4.5WLED昼光色
高さ	約175mm	サイズ	アーム長:50mm セード: φ 105×130mm クリップ: 60(W)×105(D)×85(H)mm
コード長	約1.0m	重量	約320g
カラー	ホワイト	材質	ABS+PC
消費電力	4.5W	照度	約900lux
設計寿命	約40,000時間	色温度	6500K
周波数	50Hz/60Hz	点灯スイッチ	ON/OFF中間スイッチ
付属品	USBアダプター(出力DC5V 1.0A)	注意	※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。

パッとはさんでパッと明るく照らせるクリップライト

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。

セードとクリップ部分に“軽く”“強い”素材を使用しました。

LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。

アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.