品番: EA761XB-112C

品名: AC100V 照明灯/LED(クリップ式)



販売価格	4,250円(税抜)/4,675円(税込)				
カタログ価 格	4,250円(税抜)/4,675円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/08 02:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





















## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	CLLE09D15WH
明るさ	約200lm	クリップくわえ幅	約30mm(平行時)
電源	AC100V-240V	電球	4.5WLED昼光色
高さ	約175mm	サイズ	アーム長:50mm セード: φ105×130mm クリップ:60(W)×105(D)×85(H)mm
コード長	約1.0m	重量	約320g
カラー	ホワイト	材質	ABS+PC
消費電力	4.5W	照度	約900lux
設計寿命	約40,000時間	色温度	6500K
周波数	50Hz/60Hz	点灯スイッチ	ON/OFF中間スイッチ
付属品	USBアダプター(出力DC5V 1.0A)	注意	※付属のUSBアダプタまたは、電圧 DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。

パッとはさんでパッと明るく照らせるクリップライト

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。

セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。

LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。

アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.