品番: EA761XB-211

品名: AC100V/E11 スポットライト(アイボリー)



販売価格	1,500円 (税抜)/ 1,650円(税込)					
カタログ価 格	1,500円(税抜)/1,650円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 18:53現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	2113ページ					







インテリア照明やアクセント照明に最適

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LRS-BNE11C
電源	100V、65W以下の電球	口金	E11
適合ランプ	※数値は消費電力です。 LED電球:ハロゲン形7Wまで 白熱電球:ハロゲン形65Wまで	サイズ	約35(W)×47(D)×90(H)mm
カラー	アイボリー	材質	ダクトプラグ:プラスチック 灯具部分:鉄 ソケット:陶器
重量	113g		

ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。

スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。

お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。

電球は別売です。

株式会社エスコ