

品番 : EA761XB-212

品名 : AC100V/E11 スポットライト(ブラック)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2113ページ		



インテリア照明やアクセント照明に最適

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LRS-BNE11C
電源	100V、65W以下の電球	口金	E11
適合ランプ	※数値は消費電力です。 LED電球:ハロゲン形7Wまで 白熱電球:ハロゲン形65Wまで	サイズ	約35(W)×47(D)×90(H)mm
カラー	ブラック	材質	ダクトプラグ:プラスチック 灯具部分:鉄 ソケット:陶器
重量	113g		
ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。			
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。			
お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。			
電球は別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

