


品番 : EA761XB-213

品名 : AC100V/E26 スポットライト(アイボリー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/05 18:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2062ページ | | |



インテリア照明やアクセント照明に最適

仕様

| | | | |
|-------|---|-----|---------------------------------------|
| メーカー | 朝日電器 (ELPA) | 型番 | LRS-BNE26C |
| 電源 | 100V、150W以下の電球 | 口金 | E26 |
| 適合ランプ | ※数値は消費電力です。 LED電球: 一般電球形15Wまで、レフランプ形6Wまで 電球形蛍光灯: 一般電球形25Wまで 白熱電球: 一般電球形150Wまで/レフランプ形100Wまで | サイズ | 約40(W)×50(D)×90(H)mm |
| カラー | アイボリー | 材質 | ダクトプラグ: プラスチック 灯具部分: 鉄 ソケット: 陶器 |
| 重量 | 138g | | |

ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。

スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。

お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。

電球は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.