品番: EA761XB-216

品名:AC100V/E26 スポットライト(ロングタイプ/ブラック)



販売価格	2,400円 (税抜)/2,640円(税込)				
カタログ価格	2,400円(税抜)/2,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 16:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2113ページ				



インテリア照明やアクセント照明に最適

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LRS-BLNE26C
電源	100V、150W以下の電球	口金	E26
適合ランプ	※数値は消費電力です。 LED電球:一般電球形15Wまで、レフランプ形6Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで白熱電球:一般電球形150Wまで、レフランプ形100Wまで	サイズ	約40(W)×50(D)×290(H)mm
カラー	ブラック	材質	ダクトプラグ:プラスチック 支柱パイプ・灯具部分:鉄 ソケット:陶器
重量	184g		

ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。

スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。

お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。

電球は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.