品番: EA761XB-69

品名: AC100-240V/1.7W 照明灯/LED(クリップ式)



販売価格	2,230円 (税抜)/ 2,453円(税込)				
カタログ価格	2,230円(税抜)/2,453円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/08 02:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2108ページ				



















仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	CFL05W02WH
明るさ	100ルーメン	クリップくわえ幅	最大20mm
サイズ	ヘッド:約30×18×140mm クリップ/スタンド:約 60×50×120mm	コード長	約1.5m
アーム長	約250mm	カラー	ホワイト
電源	100-240V	電球	6W昼白色LED(交換不可)
定格消費電力	1.7W	照度測定範囲/分解能	約380lux (最大点灯時、約30cm直下の場合)
設計寿命	約30,000時間	色温度	6000K
スイッチ	本体(タッチセンサー式)	定格出力	5V 1.0A
定格周波数	50Hz/60Hz	材質	ABS+PC
重量	約160g	付属品	・USBアダプタ ・USBコード
注意	・付属のUSBアダプタまたは、電圧 DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。		

・上記以外のUSB電源で使用すると、 発熱、発火のおそれがある為、使用し ないでください。

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト

明るさを変えられる3段階調光機能付きです。

安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。

スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.