

品番 : EA761XD-22

品名 : AC100V/11.9W 照明灯/LED(クランプ°式/黒)



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 06:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-10RB
サイズ	セード幅:420mm アーム長: (上)360mm(下)360mm	カラー	ブラック
取付方法	クランプ (専用上締め角型クランプ)	取付クランプ厚み	45mmまで
光色	LED 昼白色	色温度	5000K
演色性	Ra94・R15	LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	白熱150W相当	調光	ソフトスタート調光
電源	ACアダプター(付属)	明るさ	1055lm
消費電力(LED)	11.9W	固有エネルギー消費効率(LED)	88.7lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	2430Lx
コード長	1.5m	材質	鋼、アルミ、樹脂
重量	1.4kg		

自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント

軽くスムーズな動きの平行アーム

LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム

JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9:50以上)を採用

机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ

【機能】

- ・ソフトスタート機能（徐々に明るくなります。100～5% 無段階調光）
- ・ラストメモリー機能（次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。）
- ・ダブルクリック100%（スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。）

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.