

品番：EA761XD-31

品名：AC100V/7W 照明灯/LED(クランプ式/白)




販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 04:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		



Z-S7000



Z-S7000



528
ルーメン



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-S7000W
サイズ	セード長: 500mm セード高: 21.5mm セード幅: 27mm アーム長: 460mm	色	白
取付方法	クランプ (専用上締め角型)	取付クランプ厚み	50mmまで
光源	LED/調色 (3000K・4000K・5000K・6200K)	演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	従来光源相当	白熱80W相当
調光	ソフトスタート調光	光源仕様	LED 7.0W
電源	AC100V	定格光束(LED)	528lm
消費電力(LED)	7W	固有エネルギー消費効率(LED)	76.1lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1140lx
材質	アルミ、樹脂	コード長	1.8m
重量	1.5kg		

直線で構成されたシンプルなスタイリング。

まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供します。

上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm

90°折りたたむとアンビエントモードになります。

調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン

色温度4パターン(3000K・4000K・5000K・6200K)、調光は各色無段階調光

【機能】

- ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100～30%無段階調光)
- ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
- ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.