品番: EA761XD-33A

品名: AC100V/4W 照明灯/LED(クランプ・卓上式/白)



販売価格	<b>22,800円</b> (税抜)/25,080円(税込)				
カタログ価 格	22,800円(税抜)/25,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/08 02:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-3600W		
サイズ	セード長:340mm セード高:574mm ベース:215mm	アーム長(mm)	281		
取付方法	ベースタイプ	取付クランプ厚み	40mmまで		
光色	LED 昼白色	色温度	5000K		
演色性	Ra80	LEDタイプ	LED一体型		
従来光源相当	白熱60W相当	調光	非調光		
センサー	人感センサ	光源仕様	LED 4.0W		
電源	AC100V	定格光束(LED)	421lm		
消費電力(LED)	4W	固有エネルギー消費効 率(LED)	105m/W		
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1020lx		
材質	鋼、アルミ、樹脂	コード長	2.0m		
重量	1600g	付属品	・専用クランプ ・専用デスクベース		
クランプ・卓上型の2ウェイ					

LED+人感センサー搭載。 感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。

100Vコンセント付き(600Wまで)

高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.