品番: EA761XD-37

品名: AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白)



販売価格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
カタログ価 格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/30 08:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2108ページ				

















カタログ訂正

24/12/09 コード長項目の内容が見切れていました。詳しくはWEB仕様をご覧ください。(No.55/56 9013)

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-108NW
セード(mm)	190	アーム長(mm)	上:450 下:450
電源	AC100V	光源	LED/昼白色(5000K)
明るさ	624lm	重量	1.4kg
コード長	1.9m	取付クランプ厚み	55mmまで
全長(mm)	530	材質	鋼、アルミ、樹脂
取付方法	クランプ	演色性	Ra80
LEDタイプ	LED電球	消費電力(LED)	7.2W
口金	E26	固有エネルギー消費効 率(LED)	86.6lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	調光	非調光
色	白	中心直下照度	1414ix

素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。

白熱灯60W相当
専用下締めクランプ
スプリングはシルバー色
シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部
欲しい所に光を届けるセードデザイン
使いやすいスイッチ部分
明るさJIS-AAクラス相当
ランプ交換型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.