

品番 : EA761XE-121A

品名 : AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ° /ケース付)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2057ページ		



手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

<セット内容>	LEDライト+ケース	アダプター(入力)	AC100V(50/60Hz)
アダプター(出力)	DC9V 300mA	電球	ハイパワー白色LED3灯
明るさ	270ルーメン	サイズ	310×114×77mm
重量	440g	クリップくわえ幅	60mm
振れきアームサイズ	φ9×130mm	ビーム角	35°
色温度	6000K	スイッチ	頭部及び中間手元スイッチ
LEDタイプ	ハイパワーLED	アダプター(入力)	AC100V 50/60Hz
中間スイッチ付			
アダプターコード長	2m	電源コード長	1m
プラスチックケース	有	全長	310mm
クリップ式LEDライト			
ケースは中身が見やすいクリアタイプ			

代替品

--	--



品番 EA761XE-21
コメント プラスチックケース無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.