

品番：EA761XE-36

品名：AC100V/480mm 照明灯/LED(マグ ネット付)



販売価格	5,100円(税抜)／ 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜)／ 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 （2025/07/04 12:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2110ページ		



手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

サイズ	58×7×6cm	振れきアーム外径/長さ	10mm/約480mm
重量	1.3kg	明るさ	270ルーメン
材質	鉄	発光部直径	約5cm
アダプター(入力)	AC100V 50/60Hz	アダプター(出力)	DC9V 300mA
アダプターコード長	2m	電源コード長	1 m
ビーム角	35°	LEDタイプ	ハイパワーLED
LEDチップ	3灯	平均演色評価数 (RA)	>72
LED寿命(明るさ70%)	約30.000時間	色温度	5600-7000K
吸着力	60kgf	スイッチ	頭部(LED後部)
マグネット付			

代替品

品番	EA761XH-21A
コメント	明るさ:500ルーメン、吸着力:80kgf



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.