

品番 : EA761XF-1AA


品名 : AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,700円(税抜)／13,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,700円(税抜)／13,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/01 22:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2059ページ | | |



340
ルーメン



仕様

| | | | |
|------|------------|------|-----------|
| メーカー | カネテック | 型番 | ME-3KJ |
| 明るさ | 340ルーメン | 吸着力 | 80kgf |
| 電源 | AC100V | 電球 | 7.3W LED球 |
| 口金 | E26 | 高さ | 387mm |
| 重量 | 1.5kg | コード長 | 1.6m |
| 材質 | 難燃性樹脂、鉄、磁石 | | |

マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。

加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。

工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。

集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。

直進性の高い光で、水中の切断状況が見やすい。

マグネットベースは強力タイプのため、安全性に優れ場所を取りません。

LED電球専用に最適設計されており、照明部が非常にコンパクトな形状になっています。

※付属品以外の電球のご使用はお控えください。

※本品には白熱電球と電球型蛍光灯は使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.