


品番 : EA761XG-1

品名 : AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグ ネット付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2059ページ		



仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ (NOGA)	型番	ME1000
吸着力	80kgf (オンオフ切替マグネット)	電源	AC100V
電球	60W白熱灯(上限100W)	口金	E26
高さ	473mm	重量	1.5kg
コード長	1.6m		

電球は別売です。

フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在

平面、曲面を問わず、吸着します。

口金がE26、電圧100V、電力100W以下であれば、どの電球でも使用できます。

防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐ事ができます。

耐油性の電源コードにより作業現場で広くお使い頂けます。

スタンドはマグネット式で永久磁石のも関わらず切替えレバーの操作によって着脱の切替ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

