


品番 : EA761XH-16

品名 : AC100V/ 6W 照明灯/LED(クリップ°付)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/29 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2107ページ		



#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LM-6C
商品名	LEDマグスタンド	用途	作業中の手元照明として
仕様	屋内用・クリップタイプ	光源	4.4W電球形LEDランプ
明るさ	485ルーメン	電源	AC100V(50/60Hz)
コード長	1.6m	消費電力	4.4W
ランプ寿命	約40,000時間	光色	昼白色
クリップ開き幅	最大50mm	サイズ	(W)132×(D)182×(H)433mm
重量	0.9kg		

照明ON/OFFスイッチ付

クリップ式のため丸いパイプや板材等に取付けできます。

フレキシブルパイプで照明方向が自由自在

ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付

アルミ製ミラー付

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。

落としても割れにくい樹脂カバー

クリップする対象が薄い材料の際は落下の原因になりますので必要に応じて添え木等で補強してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.