

品番 : EA761XH-4

品名 : AC100V/10W 照明灯/LED(マグ ネット付/無段調光)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2059ページ		



#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LD-10M
商品名	タッチカンライト	明るさ	1000ルーメン
電源	AC100V(50/60Hz)	光源	10W高輝度LED
サイズ	(W)160×(D)98×(H)445mm	コード長	1.6m
重量	1.7kg	消費電力	10W

オンオフ切替式マグネット付(水平・垂直面取り付け可能)

フレキシブルパイプで照明方向が自由自在

無段階調光ボリューム式スイッチ(100~10%)

※マグネットベースを垂直面への取り付けや逆取り付けの際は鉄板の板厚が10mm以上ある事が推奨されます。薄板は落下事故の原因となります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.