

品番：EA761XL-22A

品名：AC100V/11W デスクスタンド/LED



販売価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜) / 7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 16:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

左右両向き対応
両向き対応の可動ヘッドで、作業方向に合わせて簡単に調整できます。

フレキシブルアームで自由自在
ヘッドの角度を自由に調整でき、作業範囲を広く確保できます。

省エネ・長期間取り替え不要
省エネでお財布にやさしいLED光源を採用し、約40,000時間使用できます。

美しい長寿命
高品質のLED光源を採用し、約40,000時間使用できます。

スマートフォンを置くスタンド付き
マグネット式で簡単にスマートフォンを固定でき、充電しながら使用できます。

充電ができるUSBポート付き
出力1.2AのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットを充電できます。

特殊レンズでまぶしさをガードして目を守る
特殊なレンズを採用し、まぶしさを軽減し、目の負担を減らします。

推奨使用姿勢
目線の高さを調整し、正しい姿勢を保つことができます。

しっかり明るく文字が見やすい
明るさを調整でき、作業に必要な明るさを確保できます。

色より自然に見える Ra85
自然な色合いを再現し、作業の正確性を高めます。

550ルーメン

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDL-501RN
電源	AC100V	光源	LED(昼白色)
明るさ	550lm	高さ	350~450mm
セード長(mm)	345	重量	1.4kg
コード長	1.8m	調光	無段階
演色性	Ra85	付属品	電源アダプター 固定ねじ1本 マグネット式スマホスタンド
JIS照度	AA形準拠	材質	ABS樹脂
定格消費電力	電源アダプター含む: 11.0W ランプ本体のみ: 9.2W	USB出力	DC5V1.2A
待機時消費電力	0.4W		

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。

マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。

明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。

ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。

光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。

折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

日本国内専用

【スマートフォンを置けるスタンド付き】
スマートフォンを活用した動画学習時に大活躍。
長時間使用するときも快適にお使いいただけます。

【充電ができるUSBポート付き】
スマートフォンを使用しながら充電可能。
バッテリー残量を気にせず使用できるので、集中して作業できます。

【特殊レンズとまぶしさガードで目を守る】
光を1点に集め、直接目に入りにくくする特殊レンズを採用。
更に、まぶしい光源から目を守るアイリス独自のガード設計で、まぶしさをカット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.