

品番 : EA761XL-25

品名 : AC100V/ 8W デスクスタンド/LED(黒)



販売価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2058ページ		

POINT 1 無段階調光
无极調光を前後で調節可能。照度調節も前後で調節可能です。

POINT 2 優しい手のぬい USBポート付き
スマートフォンやタブレットの充電に、USBポートにも差し込んで、簡単に充電可能。出力1.2A

POINT 3 角度調整可能
作業に応じて傾けたり水平にしたりが可能です。上下方向、約130°

省エネ・長期間取替え不要
LED照明使用でも、10年間の使用でも、約32%の省エネを実現しています。LEDとLEDデスクライトの電費比較表

POINT 4 3段階調色
暖色系から昼光色まで3段階で調整可能。昼光色は約6500K。

スマートフォンの置くだけで充電できる Qi充電機能搭載
Qi充電機能搭載。Qi充電機能搭載。Qi充電機能搭載。

おすすめポイント
① Qi充電機能 ② 3段階調色 ③ 無段階調光

省エネ・長期間取替え不要
LED照明使用でも、10年間の使用でも、約32%の省エネを実現しています。LEDとLEDデスクライトの電費比較表

約40000時間
LED照明使用でも、10年間の使用でも、約32%の省エネを実現しています。

約1.2A
スマートフォンやタブレットの充電に、USBポートにも差し込んで、簡単に充電可能。

約130°
作業に応じて傾けたり水平にしたりが可能です。

約32%
LED照明使用でも、10年間の使用でも、約32%の省エネを実現しています。

約6500K
暖色系から昼光色まで3段階で調整可能。

約345mm
高さ

約1100g
重量

約1.8m
コード長

約205mm
セード長

約8.0W
定格消費電力

約0.4W
待機時消費電力

約9.0V 1.0A
ワイヤレス充電出力

約DC5V 1.5A
USB出力

約AC100V
電源

約LED/電球色~昼光色 (2700~6500K)
光源

約ABS樹脂
材質

約アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)
メーカー

約LDL-QLDL
型番

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDL-QLDL
電源	AC100V	光源	LED/電球色~昼光色 (2700~6500K)
明るさ	700lm	高さ	345mm
重量	1100g	セード長(mm)	205
コード長	1.8m	色	黒
材質	ABS樹脂	USB出力	DC5V 1.5A ※ワイヤレス充電との同時使用不可
本体定格入力電圧	本体:DC9V	定格消費電力(最大点灯時)	8.0W
待機時消費電力	0.4W	ワイヤレス充電出力	9.0V 1.0A
※Qiとは	WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定し	付属品	電源アダプター、マグネット式スマホスタンド

たワイヤレス給電の国際標準規格

Qi※ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。

スマートフォンを置くだけで充電できるQi充電機能搭載!

寝てしまったときもスマートフォンを置いていれば充電できるので充電のし忘れを防止します。

使い勝手の良いUSBポート付き!

光の強さを無段階で調節でき、使用シーンに合わせて昼白色・電球色・昼光色の3段階から光の色も調色できます。

角度調整可能

作業に応じて照らしたい場所をしっかりと照らせます。上下方向約130°

画面が見やすいスタンドタイプなので、デスクで充電をしながらスマホの動画が見れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.