

品番：EA761XP-1

品名：φ600x85mm LEDシーリングライト(8畳用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 47,100円(税抜) / 51,810円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 47,100円(税抜) / 51,810円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 18:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |  |      |               |
|-------|--|------|---------------|
| メーカー  | パナソニック(Panasonic)  | 型番   | LGC38100      |
| 適用床面積 | ~8畳  | 光源   | LED           |
| 明るさ   | 4299lm   | 消費電力 | 35.8W         |
| サイズ   | φ600×85mm  | 電源   | 100V(50/60Hz) |
| 光色    | 電球色(2700K)・昼光色(6500K)                                      | 光源寿命 | 40,000時間      |
| 調光    | 10段階   | 重量   | 4.2kg         |
| 付属品   | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本 |      |               |

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。

キレイコート仕様(パネル)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

おまかせ機能付

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」

LED交換不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.