

品番：EA761XP-14

品名：550x566x99mm LEDシーリングライト(14畳用)



販売価格	78,500円(税抜) / 86,350円(税込)		
カタログ価格	78,500円(税抜) / 86,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC68200
適用床面積	～14畳	光源	LED
明るさ	6099lm	消費電力	50.7W
サイズ	550(W)×566(L)×99(H)mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)・昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	11段階	重量	4.1kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本		

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。

キレイコート仕様(パネル)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100～5%)調光、(昼光色～電球色)調色

おまかせ機能付

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.