品番: EA761XP-2

品名: ϕ 600x 85mm LEDシーリングライト(10畳用)



販売価格	56,100円 (税抜)/ 61,710円(税込)				
カタログ価 格	56,100円(税抜)/61,710円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 18:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2112ページ				





仕様

メーカー	パナソニック (Panasonic)	型番	LGC48100
適用床面積	~10畳	光源	LED
明るさ	4899lm	消費電力	39.6W
サイズ	φ600×85mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)·昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	10段階	重量	4.2kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用 木ねじ×2本、リモコン、リモコンボック ス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池 ×2本		

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。

キレイコート仕様(パネル)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

おまかせ機能付

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.