

品番：EA761XP-24

品名：φ600x90mm LEDシーリングライト(薄型/14畳用)



販売価格	49,700円(税抜) / 54,670円(税込)		
カタログ価格	49,700円(税抜) / 54,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC61120
適用床面積	~14畳	光源	LED
明るさ	6099lm	消費電力	38.1W(明るさアップモード時:49.3W)
サイズ	φ600×90mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)・昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	5段階	重量	2.6kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本		

シンプルな薄型デザインです。

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

虫・ホコリの入りにくい構造

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

LED交換不可

代替品

	<p>品番 EA761XS-6A コメント サイズ、仕様をご確認ください</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.