

品番：EA761XP-37

品名：φ450x109mm LEDシーリングライト(8畳用)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC3113D
畳数	~8畳	光源	LED
明るさ	4299lm	消費電力	32.3W
サイズ	φ450×109mm	電源	AC100V
光色	昼光色(6200K Ra83)	光源寿命	40,000時間
調光	リモコンで5~100%	重量	1.2kg
アクリルカバー	乳白つや消し	明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 33.2W
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本		

天井直付型、リモコン調光・カチットF

壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

リモコン(く明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・減)

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.