

品番：EA761XP-38

品名：φ 500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)



販売価格	18,300円(税抜)／ 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2113ページ		



仕様

メーカー	パナソニック (Panasonic)	型番	LGC4113D
明るさ	4899lm	畳数	～10畳
サイズ	φ 500×117mm	電源	AC100V
消費電力	36.6W	光色	昼光色(6200K)
光源寿命	40,000時間	調光	リモコンで5～100%
重量	1.6kg	消費効率	133.8lm/w
アクリルカバー	乳白つや消し	明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 33.2W
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本		
Ra83			
LED交換不可			
天井直付型、リモコン調光・カチットF			

専用リモコン送信器同梱
LED内蔵、電源ユニット内蔵
壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）
虫・ホコリの入りにくい構造
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
文字が見やすい色温度（約6200K）と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
リモコン（く明るさアップ（全灯長押））・全灯・普段・常夜灯・減）
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

代替品

	品番	EA761XP-38A
	コメント	変更点:器具高さ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.