

品番：EA761XP-38A

品名：φ500x122mm LEDシーリングライト(10畳用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,300円(税抜) / 20,130円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,300円(税抜) / 20,130円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 15:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ                      |      |   |



手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい

#### 仕様

|         |  |           |                          |
|---------|--|-----------|--------------------------|
| メーカー    | パナソニック(Panasonic)  | 型番        | LGC4113DK                |
| 畳数      | ~10畳   | 光源        | LED                      |
| 明るさ     | 4899lm   | 消費電力      | 36.6W                    |
| サイズ     | φ500×122mm   | 電源        | AC100V                   |
| 光色      | 昼光色(6200K Ra83)  | 光源寿命      | 40,000時間                 |
| 調光      | リモコンで5~100%  | 重量        | 1.4 kg                   |
| アクリルカバー | 乳白つや消し   | 明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120%<br>44.6W |
| 付属品     | 【本体取り付け用】<br>引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ<br>1個、丸型フル引掛シーリング1個<br>【リモコン付属部品】<br>リモコン1個、単4形マンガン乾電池2<br>本、リモコンボックス1個、リモコンボック<br>ス用木ネジ2本 |           |                          |

天井直付型、リモコン調光・カチットF

壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。

文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

リモコン(く明るさアップ(全灯長押))・全灯・普段・常夜灯・滅)

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.