

品番：EA761XP-39

品名：φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,900円(税抜)／22,990円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 20,900円(税抜)／22,990円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/18 17:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2113ページ                      |      |   |



仕様

|                    |                                                                                                                |         |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| メーカー               | パナソニック(Panasonic)                                                                                              | 型番      | LGC5113D   |
| 畳数                 | ～12畳                                                                                                           | 明るさ     | 5499lm     |
| サイズ                | φ500×117mm                                                                                                     | 電源      | AC100V     |
| 消費電力               | 40.6W                                                                                                          | 光色      | 昼光色(6200K) |
| 付属品                | 【本体取り付け用】<br>引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個<br>【リモコン付属部品】<br>リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本 | 光源寿命    | 40,000時間   |
| 調光                 | リモコンで5～100%                                                                                                    | 重量      | 1.6kg      |
| 消費効率               | 135.4lm/w                                                                                                      | アクリルカバー | 乳白つや消し     |
| 明るさアップモード          | 約6200K、明るさ約120%<br>33.2W                                                                                       |         |            |
| Ra83               |                                                                                                                |         |            |
| LED交換不可            |                                                                                                                |         |            |
| 天井直付型、リモコン調光・カチットF |                                                                                                                |         |            |
|                    |                                                                                                                |         |            |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 専用リモコン送信器同梱                                               |
| LED内蔵、電源ユニット内蔵                                            |
| 壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）                                        |
| 虫・ホコリの入りにくい構造                                             |
| 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。                         |
| 文字が見やすい色温度（約6200K）と明るさで読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。       |
| リモコン（く明るさアップ（全灯長押））・全灯・普段・常夜灯・減）                          |
| 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。            |
| 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 |

代替品

|                                                                                  |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 品番   | EA761XP-39A |
|                                                                                  | コメント | 変更点: 器具高さ   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.